

Motiv-Glaswaage PS 438

Art.-Nr. 40524 | 40 15588 40524 2

- Unsichtbares LED-Display – Anzeige nur beim Wiegen
- Große, leicht lesbare LED-Leuchtziffern (28 mm)
- Bequeme „Step-on“-Einschaltung
- Energiesparende Abschaltautomatik nach 10 Sekunden



Funktion | Anwendung

- Unsichtbares LED-Display – Anzeige nur beim Wiegen
- Große, leicht lesbare LED-Leuchtziffern (28 mm)
- Bequeme „Step-on“-Einschaltung
- Energiesparende Abschaltautomatik nach 10 Sekunden
- Trittfläche aus 6 mm extra klarem Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
- 4 hochpräzise DMS Sensoren für genaue Messergebnisse
- Besonders flaches Design
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Überlastungsanzeige
- Batteriewechselanzeige
- Maximale Tragkraft: 180 kg
- Inklusive Batterien (3 × 1,5V AAA)

Technische Daten

- Größe: ca. 30 × 30 × 2,1 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Displaygröße: 7 × 5 cm
- Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
- Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
- Batterien: 3 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Design-Glaswaage
- Batterien
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 30 × 30 × 2,1 cm | 1,5 kg

VPE

4 Stück | 33 × 17,5 × 34 cm | 6,8 kg