



Xiaomi - Mi Ionic Hair Dryer



Schützen Sie Ihr Haar und genießen Sie gleichzeitig schnelle Ergebnisse beim Trocknen. Der Mi Ionic Hair Dryer verfügt über unterschiedliche Funktionen und kann durch mehrere Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen individuell eingestellt werden. Die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt sorgt für seidig glänzende Haare. Starke Leistung dank 1800 Watt bei leichtem Gewicht von weniger als

- 1800W Leistung
- Neutralisiert statische Elektrizität
- Doppelter Überhitzungsschutz
- Kompaktes und leichtes Design
- Effektive und leise Kontrolle des Luftstroms
- Magnetischer Aufsatz
- Ionen Technologie



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß	Gerätemaße	160*77*215 mm
Betriebsspannung	220V~ /50Hz	Gewicht	547g
Leistung	1800W	Packungsinhalt	Fön, Magnetischer Aufsatz (Stylingdüse), Kurzanleitung
Lüfter Einstellungen	2 (Moderat, Stark)		
Heizstufen	3 (Heiß, Kalt, Heiß/Kalt Zirkulation)		
Besonderheiten	Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar NTC intelligente Temperaturregelung Geräuscharm		

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	XM210004	Gewicht		Gewicht Karton	tbd.
EAN Code	6934177707667	Einzelverpackung	790 g	Karton pro Palette	tbd.
Maße	173x8,2x24,5 cm	Inhalt pro Karton	1	Stück pro Palette	
Einzelverpackung		Maße Karton			