

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Aug 2019 08:25
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **404030**
Warengruppe: **LED/Panel-Leuchten/Strom**
Bezeichnung **Panel Round 45 white+color ZB 3.0 tint**



Technik

Produkt Daten					
Länge [mm]	450	Breite [mm]	450	CE	ja
		Höhe [mm]	51		
Elektrische Daten		Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	30,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	30,00	Dimmbarkeit	nein
Spannung Bemesswert [V]	230	Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	6500	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Lichtstrom Nominalwert [lm]	1800	tint white+color 1800-		Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstrom Bemesswert [lm]	1800	Lichtfarbe 6500 K + RGB			
		Farbwiedergabeeigen-schaft Ra [>=]	80		
Umwelteigenschaften					
Batteriedetails		enthalten	ja	Typ	AAA
Marke	Panasonic	Anzahl	2	Typengruppe	Primär
Verwendung	Fernbedienung	Batterie			
Leuchtendaten		Schutzart	II		

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcode1	4018412669131
Gewicht [g]	0,00	Inhalt (Produkte)	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Barcode1	4018412671219	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	2	Barcode2	0194018412671212300002		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412671226	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	6	Barcode2	0194018412671229300006		

Hinweise

Komponentenliste

- tint-Panel mit Hintergrundbeleuchtung, white+color
- tint-Fernbedienung inkl. AAA-Batterie (2x)
- Wandhalterung für Fernbedienung
- Montagematerial (4 Schrauben + Dübel)
- Bedienungsanleitung