

Datenblatt

Artikelnummer: 3519

Download Link für Bilddaten: <https://maas-elektronik.com/media/datasheet/3519.zip>

ALINCO DJ-VX-46-E Handfunkgerät PMR-446



Das Alinco DJ-VX-46 ist ein **robustes und vielseitiges PMR-446 Handfunkgerät, das sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und hervorragende Funktionalität auszeichnet**. Mit seinem IP-67 geschützten Gehäuse ist es staubdicht und kann bis zu 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten untergetaucht werden, ohne Schaden zu nehmen. Es ist damit ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Baustellen, Sicherheitsdienste oder Outdoor-Einsätze. Die MIL-810G Zertifizierung stellt sicher, dass das Gerät extremen Stößen und Vibrationen standhält.

Dank der **vollständigen Kompatibilität** im analogen Modus ist das DJ-VX-46 mit einer Vielzahl von Funkgeräten wie Kenwood TK-3401D, TK-3501, PKT-23 und der Maas PT-Serie einsetzbar. Die optionale PC-Software ermöglicht eine individuelle Anpassung der Kanäle und Funktionen auf verschiedene PMR-446 Funkgeräte anderer Hersteller.

Technische Daten

Frequenzbereich: 446 MHz

Kanäle: 128 (16 vorprogrammiert & 8 weitere Kanäle individuell programmierbar)

Sendeleistung: 500 mW

Modulation Analog (12.5 kHz): 8K50F3E

Betriebsspannung: 7,4V DC (mitgelieferter Akkupack)
Abmessungen: 102 x 59 x 38 mm (mit Akku, ohne Antenne)
Antennenlänge: 140 mm
Gewicht: 238 g (inkl. Akku und Antenne)

Merkmale & Funktionen

IP-67 Gehäuse (geschützt gegen Wasser & Staub)
Untertauchen in Süßwasser bis 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten (bei geschlossener Headsetbuchse)
MIL-810G Geprüft (resistent gegen Stöße und Vibration)
Kloning-Funktion (schnelle Übertragung von Einstellungen auf weitere Geräte)
Lauter und klarer 1-Watt Lautsprecher
CTCSS/DCS Decoder zur selektiven Kommunikation
Einfache Bedienung mit großem Lautstärke- und Kanalwahl-Drehregler
Monitorfunktion (Rauschsperrung auf Knopfdruck öffnen)
Batterie-Detect Funktion (Akkuschutzschaltung)
Sprachansage in Englisch (abschaltbar per PC-Software)

Erweiterte Funktionen (nur per PC-Software programmierbar, Alinco ERW-7 erforderlich)

2 programmierbare Funktionstasten (jeweils mit 2 Funktionen belegbar, langer und kurzer Druck)
SOS Emergency-Notruftaste (Local Alarm, Remote Alarm, Special Alarm)
VOX-Funktion (Freisprechen ohne Knopfdruck)
Kanalsuchlauf (Scan) und automatische Ausblendung belegter Kanäle
Scrambler-Funktion (Sprachverschlüsselung) für mehr Abhörschutz
Priority Scan (Vorzugskanal-Scanning)
Tastatursperre und Channel-Lock (Kanalsperre)
Compander zur besseren Sprachqualität
Einstellbare Rauschsperrung und Zeitabschaltung (Time-Out-Timer)
Sprachansage / Kontrollton abschaltbar
Akkusparfunktion für längere Betriebszeiten

Lieferumfang

Alinco DJ-VX-46 Handfunkgerät
Akkupack EBP-101 (Li-Ion, 7,4V, 1800 mAh)
230V Tischlader (Standlader)
Eingebaute Antenne
Gürtelclip EBC-51 & Trageband
Bedienungsanleitung

Hinweis

Nach einem Reset wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (8 Kanäle). Wir liefern das Gerät jedoch vorprogrammiert und kompatibel mit Kenwood / Wintec Analog PMR-446 aus.

EAN: 4250158720145