



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	max. 300 V
------------------	----------------	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Material

Kabel	PUR
-------	-----

Aderisolation	PP
---------------	----

Kabel

Manteldurchmesser	Ø4,8 mm
-------------------	---------

Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser
-------------	----------------------------

Farbe	grau
-------	------

Aderzahl	4
----------	---

Aderquerschnitt	0,34 mm ²
-----------------	----------------------

Leiteraufbau	19 x 0,15 mm Ø
--------------	----------------

Länge	L	100 m
-------	---	-------

Elektrischer Anschluss

-----	BN
-----	WH
-----	BU
-----	BK

Bestellbezeichnung

CBL-PUR-GY-04x034-100M

Kabel, PUR/PP, 4-adrig

Merkmale

- Halogenfrei
- Silikonfrei