



Bestellbezeichnung


ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G

Verbindungskabel RJ-45 auf RJ-45,
PUR-Kabel 4-polig, CAT5e


Merkmale

- Cat-5-Kabel
- Robuste PUR-Leitung
- Bis 100 MHz

Abmessungen



Elektrischer Anschluss



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
---------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 50 V
Bemessungsstrom		≤ 500 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP65/IP67		
Anschluss	Ethernet: RJ-45 , Kategorie 5 , bis 100 MHz		
Material			
Kontakte	CuZn		
Kontaktoberfläche	Au		
Gehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt		
Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt		
Kabel	PUR		
Kabel			
Manteldurchmesser	5,8 mm		
Farbe	grün		
Adern	2 x 2 x 26 AWG		
Länge	L	5 m	

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)