



Bestellbezeichnung

BT65-F31K2-RG-EN-01

Betätiger für Baureihe F31K2 inklusive Schutzhaube

Merkmale

- Weithin sichtbare Ventilstellungsanzeige
- Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
- Zwei Betätigungsfahnen in zwei Ebenen mit Einstellraster 5°
- Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet

Technische Daten

Allgemeine Daten

Ringdurchmesser	≤ 65 mm
Sprengringhöhe	≤ 6 mm

Kenndaten

Ventilzustandsanzeige	rot = CLOSED grün = OPEN
-----------------------	-----------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Wellendurchmesser	≤ 49 mm
Wellenhöhe	20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild	30 x 80 mm
Material	
Gehäuse	PC
Betätiger	PA
Distanzscheibe	PA (1 Stück, 10 mm stark)
Befestigungsschraube	Edelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Betätigungsfahne	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)


Allgemeine Informationen

Lieferumfang	1 Schraube M6 x 30 1 Schraube M6 x 40 1 Betätiger für Baureihe F31K2 1 Distanzscheibe 1 Schutzhaube Befestigungsschrauben
--------------	--

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	VDI / VDE 3845

Abmessungen



Der Betätiger besteht aus einem leitfähigen Kunststoffmaterial, das statische Aufladungen vermeidet und den Einsatz im Ex-Bereich ermöglicht.