



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Ringdurchmesser	$\leq 65$ mm
Sprengringhöhe	$\leq 6$ mm

### Kenndaten

Ventilzustandsanzeige	rot = CLOSED grün = OPEN
-----------------------	-----------------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

### Mechanische Daten

Wellendurchmesser	$\leq 49$ mm
Wellenhöhe	20 mm und 30 mm
Befestigungslöchbild	30 x 80 mm

### Material

Gehäuse	PC
Betätiger	PA
Distanzscheibe	PA (1 Stück, 10 mm stark)
Befestigungsschraube	Edelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Betätigungsfahne	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)

### Allgemeine Informationen

Lieferumfang	1 Schraube M6 x 30 1 Schraube M6 x 40 1 Betätigter für Baureihe F31K2 1 Distanzscheibe 1 Schutzhülle 2 unverlierbare Befestigungsschrauben M5 x 16
--------------	---

### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	VDI / VDE 3845

## Abmessungen

