



### Bestellbezeichnung

**KLE-C01-2,2-2,0-K103**

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg

### Merkmale

- Gewinde M3

### Serie

#### Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18 ; SU18/35 ; SU19 ;  
ML17-LL

### Beschreibung

#### Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



### Zubehör

#### OMH-LL-M3

Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M3

#### KM3-1,0

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M3 x  
1,0 m

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Reichweite		SU18: 220 mm SU18/35: 920 mm SU19: 220 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	2,2 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 25 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

#### Mechanische Daten

Material	
Lichtaustritt	Kunststoff
Mantel	PVC
Kern	Kunststoff
Endstück	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

#### Allgemeine Informationen

Lieferumfang	Lichtleiter paarweise verpackt
--------------	--------------------------------

### Abmessungen

