



Technische Daten

Allgemeine Daten

Reichweite		SU18: 200 mm SU18/35: 800 mm SU19: 200 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	2,2 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 2 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Material	
Lichtaustritt	Kunststoff
Mantel	PVC
Kern	Kunststoff
Endstück	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Bestellbezeichnung

KHE-C01-2,2-2,0-K122

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg

Merkmale

- Hochflexibel
- Gewinde M3

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Zubehör

OMH-LL-M3

Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M3

KM3-1,0

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M3 x 1,0 m

Abmessungen

