

S 6 TWIN

Ganzjährig ideal für größere und breitere Flächen und gründliche Sauberkeit bis zum Rand: die Kehrmaschine S 6 Twin mit 2 Seitenbesen, 38 l Kehrbehälter und einer Kehrbreite von 860 mm.



Bestell-Nr.

1.766-460.0

- Kehrmaschine für die ganzjährige Reinigung, Flächenleistung bis zu 3000 m²/h
- 38-l-Kehrgutbehälter, Kehrbreite 860 mm, Seitenbesen höhenverstellbar
- 2 Seitenbesen

Technische Daten

EAN-Code		4054278247953
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	860
Max. Flächenleistung	m²/h	3000
Gehäuse / Rahmen		Kunststoff / Kunststoff
Kehrgutbehälter	l	38
Farbe		gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	14,8
Gewicht, betriebsbereit	kg	14,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	17,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	926 × 872 × 1032

Ausstattung

Seitenbesen	Stück	2
Ergonomischer Schubbügel		■
2-fach höhenverstellbarer Schubbügel		■
Aufbewahrungsposition		■
Trittpläche zur platzsparenden Verstaueung		■
Stufenlos einstellbarer Seitenbesen		■
Werkzeuglose Seitenbesenanbringung		■
Selbststehender Kehrgutbehälter		■

■ im Lieferumfang enthalten.



Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen

- Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.



Komfortable Trittfläche

- Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.



Flexible Höhenanpassung der Seitenbesen

- Individuell anpassbarer Anpressdruck für unterschiedliche Schmutzarten.

ZUBEHÖR VON S 6 TWIN
1.766-460.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KEHRMASCHINE				
Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S6	1	2.644-033.0	Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 6 bis S 6 Twin.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.