

S 4 TWIN

Zwei Seitenbesen, 20 l Kehrbehältervolumen und 680 mm Kkehrbreite: die Kehrmaschine S 4 Twin für ganzjährige Einsätze auf kleineren und schmalen Flächen und gründliche Sauberkeit bis zum Rand.



Bestell-Nr. 1.766-360.0

- Kehrmaschine für die ganzjährige Reinigung, Flächenleistung bis zu 2400 m²/h
- 20-l-Kehrgutbehälter, Kkehrbreite 680 mm
- 2 Seitenbesen

Technische Daten		
EAN-Code		4054278247939
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	680
Max. Flächenleistung	m²/h	2400
Gehäuse / Rahmen		Kunststoff / Kunststoff
Kehrgutbehälter	l	20
Farbe		gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	10,2
Gewicht, betriebsbereit	kg	10,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	760 × 668 × 940

Ausstattung		
Seitenbesen	Stück	2
Ergonomischer Schubbügel		■
Stufenlos verstellbarer Schubbügel		■
Aufbewahrungsposition		■
Trittpläche zur platzsparenden Verstaueung		■
Werkzeuglose Seitenbesenanbringung		■
Selbststehender Kehrgutbehälter		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen

- Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.



Komfortable Trittfläche

- Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.



Höhenverstellung mit Bajonettverschluss

- Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.

ZUBEHÖR VON S 4 TWIN
1.766-360.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KEHRMASCHINE				
Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S4	1	2.644-032.0	Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 4 bis S 4 Twin.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.