

## HANDVENTILATOR Breezy II



- Akkubetriebener Handventilator
- 5-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck
- Magnetischer Standfuß mit integriertem Spiegel
- Akkubetrieb je nach Stufe ca. 2 - 8 Stunden
- Akkuladezeit ca. 3 Stunden
- Inklusive USB-Ladekabel
- LED-Kontrollleuchte

- Leistung: 4 W
- Ladespannung/-strom: 5 V DC/1 A
- Akku: Li-Ion-Akku 2.000 mAh 3,7 V
- Maße (BxTxH): ca. 10 x 3,8 x 20,5 cm
- Kabel: ca. 95 cm
- Farbe: Anthrazit/Weiß/Blau/Grün/Rosa
- Gewicht: ca. 0,16 kg
- Material: Kunststoff
- Zubehör: Magnetischer Standfuß, USB-Kabel



5-stufige Geschwindigkeitsregelung



Magnetischer Standfuß mit integriertem Spiegel



Inklusive USB-Ladekabel



LED-Kontrollleuchte



Auch in den Farben Weiß, Blau, Grün und Rosa erhältlich

Bestell-Nr.: White 86620/Pink 86624  
Green 86626/Blue 86628/Anthrazit 86629

EAN: 40 11689 866203/ 40 11689 866241/  
40 11689 866265/ 40 11689 866289/  
40 11689 866296

UVP: 16,99 €

VE: 10  
PE:

VE-EAN: 40 11689 806209/ 40 11689 806247  
40 11689 806261/ 40 11689 806285  
40 11689 806292

VE = Verpackungseinheit | PE = Paletteneinheit

UVP = Die Preise gelten pro Stück inkl. ges. MwSt. (\*= 7 % MwSt.) | ECK = Die Preise gelten pro Stück zzgl. ges. MwSt. (\*= 7 % MwSt.)  
Geräte, die mit SELECT gekennzeichnet sind, sind in erster Linie zur Streckenlieferung an den Elektro-Einzelhandel vorgesehen.

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten.