

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC72551



-
- 2 MPx Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 fps
 - True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
 - Einfache Installation und Fokussierung über Fernzugriff mit dem Motorized-Zoom Objektiv (2.7 – 13.5 mm)
 - Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 40 m bei Nacht
 - Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
 - 4-in-1-Videoausgang (umschaltbar TVI / AHD / CVI / CVBS)
 - Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
 - Leitungslängen bis zu 500 m verlustfrei möglich
 - Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation
-

ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie

Die Analog HD Dome 2 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung. Die Analog HD Dome 2 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien.

24/7 Überwachung drinnen und draußen

Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnisse. Die Schutzklasse IP67 macht die Analog HD Dome robust gegen Wind & Wetter. Einfache Installation durch Motor Zoom Objektiv und großes ABUS Haltersortiment.

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC72551

Die Fokussierung der installierten Kamera erfolgt bequem per Fernzugriff via Rekorder und kann somit von nur einer Person installiert werden. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung

Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC72551

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen | (LxBxH) 145x145x124 mm | Kameraausgänge | 1 x BNC |
| Anschlüsse | 1 x BNC (Video), 1 x DC/AC (2-Pin) | Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Auflösung | 2MPx | Kompatibel zu wAp-pLoxx | Nein |
| Auflösungsmodi | 1920 x 1080 | Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Bauform | Dome | Lieferumfang 01 Beschreibung | Kamera |
| Bildaufnehmer | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | Lieferumfang 01 Menge | 1 |
| Bildoptimierung | WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter | Lieferumfang 02 Beschreibung | Installationswerkzeug |
| Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe) | F1.2 | Lieferumfang 02 Menge | 1 |
| Blickwinkel horizontal | 32 - 103 ° | Lieferumfang 03 Beschreibung | Sicherheitshinweise |
| Breite | 145 mm | Lieferumfang 03 Menge | 1 |
| Brennweite | 2.7 - 13.5 mm | Lieferumfang 04 Beschreibung | Bohrschablone |
| Bruttogewicht | 1,25 kg | Lieferumfang 04 Menge | 1 |
| Dynamikbereich (WDR) | 130 dB | Länge | 145 mm |
| Electronic-Shutter | Auto (1/25 - 1/50000 s) | Max. Auflösung @ Bildrate | 1920x1080 @ 25 Bilder/s |
| Farbe | weiß | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Funktionen | Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR | Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Gegenlichtkompensation | True WDR | Min. Betriebstemperatur | -25 °C |
| Gehäusematerial | Metall | Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,003 lx |
| Höhe | 124 mm | | |
| IR-LEDs | Ja | | |
| IR-Reichweite (bis zu) | 40 m | | |

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC72551

| | |
|-------------------------|--|
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Objektiv | Motor-Zoom, Autofokus |
| Privatzonen | 4 |
| Protokolle | Koax |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IK | 10 |
| Schutzart IP | 67 |
| Spannungsversorgung AC | 24 (+/-25 %) V |
| Spannungsversorgung DC | 12 (+/-25 %) V |
| Stromaufnahme | 540 mA |
| Tag-/Nachtumschaltung | Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR) |
| Technologie | HD-TVI |
| Verstärkerregelung | AGC, 3 Stufen |
| Videokanäle HD-TVI | 1 |
| Videosystem | HD-TVI, CVI, AHD, FBAS |
| Weißabgleich | ATW, manuell |