



Bis zu 100 unerwünschten Nummern
können blockiert werden!



ANRUFEN/SPRECHEN (BASISSTATION)

- Hörgerätekompatibel
- Einstellbare Hörlautstärke bis zu **50dB**
- 4 Direktwahltasten mit Sprachansage auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto)
- Freisprechfunktion
- Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- Telefonbuch bis zu 50 Einträge (Namen und Nummer), 4 mit Sprachansage



- VIP Funktion: ermöglicht eingehende Anrufe nur von Nummern, die im VIP-Verzeichnis gespeichert sind (bis zu 50 Nummern), wenn die Funktion "Anruf Sperre" aktiviert ist

- Pause Funktion / Stummfunktion
- Tastatur:
 - Breite Tasten (25x14mm)
 - Große Schrift (10mm)

SOS-Taste (BASISSTATION + MOBILTEIL)

- SOS-Taste:
 - Möglichkeit 4 Nummern zu speichern
 - Möglichkeit, Ihre eigene SOS Nachricht aufzunehmen oder die vorherregistrierte zu benutzen (existiert auf Englisch, Französisch, Deutsch und Niederländisch)

LCD Display (BASISSTATION + MOBILTEIL)

- Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung (80*43mm-3 Zeilen auf der Basisstation/40*34mm-2 Zeilen auf dem Mobilteil)
- 7 wählbaren Sprachen auf der Basisstation und dem Mobilteil: Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch
- Navigationsmenü
- Uhrzeit und Datumanzeige
- Wecker Funktion
- Anzeige für Verbindungsdauer

ANRUFBEANTWORTER

- 15 Minuten Aufnahmezeit
- Ein/Aus Taste des Anrufbeantworters
- Fernabfrage
- PIN-Code für Fernabfrage
- Abhören der Nachrichten durch Hörer
- Löschen einzelner/aller Nachrichten
- Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten
- 4 Sprachen wählbar (Französisch, English, Deutsch, Niederländisch)
- Anzahl der Ruftöne vor dem Anspringen des Anrufbeantworters programmierbar.
- Slow Taste zur Verringerung der Abspielgeschwindigkeit der Nachrichten

MEHRERE MOBILTEILE

- Ortung des Mobilteils
- Konferenzgespräch zwischen Basisstation und Mobilteil
- Mehrere Mobilteile (4 max.)
- Weiterleitung der Anrufe zwischen Mobilteil und Basisstation
- Sprechanlage zwischen Basisstation und Mobilteil

AMPLIDECT595 (MOBILTEIL)

- Hörgerätekompatibel (HAC)
- Einstellbare Hörlautstärke bis zu **50dB**
- Lautsprecher Einstellung
- 9 Direktwahltasten
- Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- DECT Phone
- Dauerspeicher
- Funktioniert mit einem DC Netzteil (enthalten)
- 3 Batterien ni-Mh 1.2V 600mA (enthalten)
- Stand-by Zeit: 2 Tage
- Dauergesprächszeit: 10 Stunden
- Reichweite Außen: 300m
- Reichweite Innen: 50m

SPRACHANSAGE

- Sprachansage der Namen der 4 Direktwahltasten, die mündlich registriert sind.
- Sprechende Tasten
- Mögliche Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch

KLINGEL

- 10 Klingel für Basisgerät und 10 für das Mobilteil wählbar
- Einstellbare Klingellautstärke: MUTE + 5 Stufen
- Optische Anrufanzeige für Basisstation und Mobilteil
- Klingellautstärke: bis zu **80dB** auf dem Mobilteil und der Basisstation

TECHNISCHE ANGABEN

- Dauerspeicher
- Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- Wählen durch Tonfrequenz
- An die Wand montierbar
- GAP unkompatibel

ANRUFRER ID * (BASISSTATION + MOBILTEIL)

- Anruferkennung, wenn aufgelegt (Typ1) oder im Gespräch (Typ2)
 - 20 eingehender Rufnummer
- Namen- und Telefonnummernanzeige
- Symbol für Anruf in Warteschleife
- Symbol bei neuem Anruf



Kompatible Zubehören (optional)

- AmpliDect595 U.L.E. AD

AMPLIDECT595 U.L.E AD