



## KOMPATIBLE PRODUKTE :



**CL7350**  
Kinnbügelhörer



**CL7350 OPTI**  
Kinnbügelhörer mit optischem Anschluß



**CL7350 OPTICLIP**  
Verstärker

## FUNKTIONEN

- Übertragungsverfahren: Stereo
- leicht zugängliche Einstellungen auf dem Kopfhörer:
  - Lautstärke bis zu 125dB spl
  - Balanceregulierung Links/Rechts
  - Tonregelung gemäß Ihrer Bedürfnisse
- Automatische Standby-Modus (wenn kein Signal mehr)
- Integriertes Mikrofon für die Verstärkung der Geräusche der Umgebung, So ist jederzeit auch eine Unterhaltung mit anderen Personen im Raum möglich.
- Angenehm und leicht

## TECHNISCHE ANGABEN

- **863 MHZ 2 Kanäle**
- Tonfrequenz: 30 – 10 000Hz
- Schnellladung  
Ladezeit: 3 Stunden  
Automatische Ladung sobald der Kopfhörer in der Basisstation aufgesetzt ist.
- Reichweite im Freien 60m und 25m im Inneren
- 3.5 mm Stereo-Klinkenbuchse
- Betriebszeit 6 Stunden
- Gewicht des Kopfhörers: 58g

## ENTHALTENE ZUBEHÖREN

1. Kopfhörer
2. Seine Ladestation
3. Netzadapter

