

## KOMPATIBLE PRODUKTE :



**CL7350**  
Kinnbügelhörer



**CL7350 OPTI**  
Kinnbügelhörer  
mit optischem Anschluß



**CL7350 OPTICLIP**  
Verstärker

## FUNKTIONEN

- Übertragungsverfahren: Stereo
- Optischem Anschluß auf der Basisstation
- Stereo-Audioeingang an 3,5-mm-Klinkenbuchse
- leicht zugängliche Einstellungen:
  - Lautstärke bis zu 120dB spl
  - Balanceregulierung Links/Rechts
  - Tonregelung gemäß Ihrer Bedürfnisse
- Automatische Standby-Modus (wenn kein Signal mehr)
- Integriertes Mikrofon für die Verstärkung der Geräusche der Umgebung, so ist jederzeit auch eine Unterhaltung mit anderen Personen im Raum möglich.
- Angenehm und leicht

## TECHNISCHE ANGABEN

- **863 MHZ 2 Kanäle**
- Tonfrequenz: 30 – 10 000Hz
- Schnellladung  
Ladezeit: 3 Stunden  
Automatische Ladung sobald der Kopfhörer in der Basisstation aufgesetzt ist.
- Reichweite im Freien 100m und 25m im Inneren
- Betriebszeit 6 Stunden
- Gewicht des Kopfhörers: 49g

## VERPACKUNGSGEHALT

1. Empfänger
2. Ladestation
3. Netzadapter
4. 1 Headset

