

DUO D / QRD

D Art.-Nr. OB291032
 QRD Art.-Nr. OB292032

Beschreibung:

Analoge Verteilerschaltuhr, zwei Module breit, mit manuellem Schalter für Dauer EIN, AUS oder Automatik, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlage usw.

- Potentialfreier Wechselkontakt
- Tagesprogramm
- Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC (andere auf Anfrage)
Frequenz	50 - 60 Hz
Schaltleistung	16 (4) A / 250 V AC
Gangreserve	D: ohne Reserve QRD: >150 Std. austauschbare Batterie.
Ganggenauigkeit	±1 Sek./Tag bei 21 °C
Eigenverbrauch	ca. 0,5 W
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 3000 W • Leuchtstofflampen: 1200 VA • Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA • Halogenlampen (230V): 3000 W • Energiesparlampen: 900 VA • LEDs: 200 VA
Kontakt	Wechsler
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20 gemäß EN 60529

