

Beschreibung:

Analoge Verteilerschaltuhr, 2,5 Module breit, mit manuellem Schalter für Dauer EIN, AUS oder Automatik, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlage usw.

- Potentialfreier Wechselkontakt
- Wochenprogramm, kleinster Schaltabstand 2 Std.
- Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC (andere auf Anfrage)
Frequenz	50-60 Hz
Schaltleistung	16 (4) A / 250 V AC
Gangreserve	> 150 Std. austauschbare Batterie.
Ganggenauigkeit	±1 Sek./Tag bei 23 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Eigenverbrauch	0.5 W
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 3000 W. • Leuchtstofflampen: 1200 VA. • Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA. • Halogenlampen (230 V AC): 3000 W. • Energiesparlampen: 900 VA. • LEDs: 200 VA.
Kontakt	Wechsler
Schutzart	IP 20 gemäß EN 60529
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage

