

SUPRA D / QRD

D Art.-Nr. OB290132N

QRD Art.-Nr. OB290232N

Beschreibung:

Analoge Verteilerschaltuhr, 2,5 Module breit, mit manuellem Schalter für Dauer EIN, AUS oder Automatik, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlage usw.

- Potentialfreier Wechselkontakt
- Tagesprogramm
- Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Schaltleistung | 16 (4) A / 250 V AC |
| Gangreserve | D: ohne Reserve. QRD:> 150 Std. austauschbare Batterie. |
| Ganggenauigkeit | ±1 Sek./Tag bei 23 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Eigenverbrauch | 0.5 W |
| Maximale Last | <ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 3000 W. • Leuchtstofflampen: 1200 VA. • Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA. • Halogenlampen (230 V AC): 3000 W. • Energiesparlampen: 900 VA. • LEDs:200 VA. |
| Kontakt | Wechsler |
| Schutzart | IP 20 gemäß EN 60529 |
| Schutzklasse | Klasse II bei korrekter Montage |

