

## MINI T (D-QRD-QRS)

### Beschreibung:

Die Universalschaltuhren der MINI T Serie sind zur Aufputzmontage, zum Fronttafeleinbau und zur Montage auf der Hutschiene geeignet.

- Schalttafeleinbau (72 x 72 mm.), Aufputzmontage und DIN-Schiene
- Neues, kompaktes Design
- Frontales Zifferblatt zur einfachen Programmierung

### Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC (andere auf Anfrage)
Frequenz	50 - 60 Hz
Schaltleistung	16 (4) A / 250 V AC
Gangreserve	D: ohne Reserve QRD / QRS: >100 Std.
Ganggenauigkeit	D: abhängig von der Netzfrequenz QRD / QRS: $\pm 1$ Sek./Tag bei 23 °C
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glühlampen: 3000 W</li> <li>• Leuchtstofflampen: 1200 VA</li> <li>• Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA</li> <li>• Halogenlampen (230 V AC): 3000 W</li> <li>• Energiesparlampen: 900 VA</li> <li>• LEDs: 200 VA</li> </ul>
Kontakt	Wechsler
Manueller Schalter	ON/OFF/AUTO
Umgebungstemperatur	D: 0 °C bis +55 °C QRD / QRS: -10 °C bis +45 °C
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20 Montage auf DIN-Schiene IP 51 bei Wandmontage gemäß EN 60529
Montage	Aufputz, in Schalttafeln (Faston-Verbindung), auf DIN-Schiene

