

MINI T (D-QRD-QRS)

Beschreibung:

Die Universalschaltuhren der MINI T Serie sind zur Aufputzmontage, zum Fronttafeleinbau und zur Montage auf der Hutschiene geeignet.

- Schalttafeleinbau (72 x 72 mm.), Aufputzmontage und DIN-Schiene
- Neues, kompaktes Design
- Frontales Zifferblatt zur einfachen Programmierung

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC (andere auf Anfrage)
Frequenz	50 - 60 Hz
Schaltleistung	16 (4) A / 250 V AC
Gangreserve	D: ohne Reserve QRD / QRS: >100 Std.
Ganggenauigkeit	D: abhängig von der Netzfrequenz QRD / QRS: ± 1 Sek./Tag bei 23 °C
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 3000 W • Leuchtstofflampen: 1200 VA • Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA • Halogenlampen (230 V AC): 3000 W • Energiesparlampen: 900 VA • LEDs: 200 VA
Kontakt	Wechsler
Manueller Schalter	ON/OFF/AUTO
Umgebungstemperatur	D: 0 °C bis +55 °C QRD / QRS: -10 °C bis +45 °C
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20 Montage auf DIN-Schiene IP 51 bei Wandmontage gemäß EN 60529
Montage	Aufputz, in Schalttafeln (Faston-Verbindung), auf DIN-Schiene

