

CRONO (D – QRD)

Beschreibung:

Analoge Universalschaltuhr für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen; z.B. Beleuchtung, Klimaanlage, Wasserpumpen usw. Montage auf DIN-Schienen, Aufputz und in Schalttafeln.

- Schalttafeleinbau, Aufputzmontage und DIN-Schiene
- Frontales Zifferblatt zur einfachen Programmierung
- Plombierbares, transparentes Fenster, um nicht autorisierte Manipulationen zu verhindern
- Tagesprogramm, hohe Schaltleistung

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz - 60 Hz
Schaltleistung	16 (4) A / 250 V AC
Gangreserve	D: ohne Reserve QRD: 100 Std.
Ganggenauigkeit	D: abhängig von der Netzfrequenz ±1 Sek./Tag bei 23 °C
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 3000 W • Leuchtstofflampen: 500 VA • Halogenlampen (Niedervolt): 2250 VA. • Halogenlampen (230 V AC): 3000 W • Energiesparlampen: 500 VA
Kontakt	Wechsler
Kleinster Schaltabstand	15 Minuten
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20 gemäß EN 60529
Montage	Aufputz oder in Schalttafeln, DIN-Schiene

