

Tischleuchte MAULstudy chrome, exkl. Leuchtmittel



- Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis
 - Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar
 - Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
 - Smart Home fähig mit Zusatzmodul oder passendem Leuchtmittel
 - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Geeignet für 10 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27), (MAUL Art.-Nr. 829 10 05), 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
 - Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
 - Arm und Leuchtenkopf aus verchromtem Metall, um 360° drehbar und 130° neigbar
 - Armlänge unten und oben jeweils 35 cm
 - Höhe in normaler Arbeitsstellung 51 cm
 - Leuchtenkopf Ø 17 cm
 - Reflektor für optimale Lichtausnutzung
 - Stabiler Klemmfuß (Klemmweite bis 5,5 cm)
 - An- und Ausschalter am Kabel
 - Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B
 - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
 - Lieferbar ab Februar 2020
 - Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
823 07	96 hell Silber	4002390079174	94052099	1,75 m	II Eurostecker	1 St.	45,0 x 26,0 x 9,0	1,101