



Installationsschütz, 24VAC, 4S, 25A

Typ Z-SCH24/25-40
Katalog Nr. 248851

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	25
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P_{vid}	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P_{vid}	W	10
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P_{vs}	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	P_{ve}	W	0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-40
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	60
			0

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsschütz für Reiheneinbau (EC001653)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsschütz für Reiheneinbau (ecI@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Bemessungsbetriebsspannung		V	440 - 440
Bemessungsbetriebsstrom		A	25
Gebrauchskategorie			1
Bemessungsbetätigungsspannung		V	24 - 24
Spannungsart der Betriebsspannung			AC
Spannungsart der Betätigungsspannung			AC
Anzahl der Kontakte als Schließer			4
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Max. Glühlampenlast		W	3000
Max. Leuchtstofflampenlast		VA	1160
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)		VA	2552
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)		VA	1044
Schieber für Handschaltung			nein
Anzahl der Teilungseinheiten			2
Einbautiefe		mm	60
Zusatzeinrichtungen möglich			ja
Schutzart (IP)			IP40