


Installationsschütz, 230VAC, 3S+1Ö, 40A
**Typ
Katalog Nr.**
**Z-SCH230/40-31
248854**

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	40
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P_{vid}	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P_{vid}	W	11.6
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P_{vs}	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	P_{ve}	W	0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-40
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	60
			0

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsschütz für Reiheneinbau (EC001653)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsschütz für Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Bemessungsbetriebsspannung		V	440 - 440
Bemessungsstrom		A	40
Gebrauchskategorie			1
Bemessungsbetätigungsspannung		V	230 - 230
Spannungsart der Betriebsspannung			AC
Spannungsart der Betätigungsspannung			AC
Anzahl der Kontakte als Schließer			3
Anzahl der Kontakte als Öffner			1
Max. Glühlampenlast		W	5520
Max. Leuchtstofflampenlast		VA	2610
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)		VA	5336
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)		VA	2088
Schieber für Handschaltung			nein
Anzahl der Teilungseinheiten			3
Einbautiefe		mm	60
Zusatzeinrichtungen möglich			ja
Schutzart (IP)			IP40