



Installationsschütz, 230VAC, 2S+2Ö, 63A

Typ Z-SCH230/63-22
Katalog Nr. 248857

EATON
Powering Business Worldwide™

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I _n	A	63
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P _{vid}	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P _{vid}	W	16.6
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P _{vs}	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	P _{ve}	W	0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-40
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	60
			0

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsschütz für Reiheneinbau (EC001653)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsschütz für Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])

Bemessungsbetriebsspannung	V	440 - 440
Bemessungsbetriebsstrom	A	63
Gebrauchskategorie		1
Bemessungsbetätigungsspannung	V	230 - 230
Spannungsart der Betriebsspannung		AC
Spannungsart der Betätigungs spannung		AC
Anzahl der Kontakte als Schließer		2
Anzahl der Kontakte als Öffner		2
Max. Glühlampenlast	W	7740
Max. Leuchtstofflampenlast	VA	4060
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	VA	8120
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	VA	2668
Schieber für Handschaltung		nein
Anzahl der Teilungseinheiten		3
Einbautiefe	mm	60
Zusatzeinrichtungen möglich		ja
Schutztart (IP)		IP40