

7" Universal Testmonitor

Art.-Nr. TVAC10101



-
- Universal Testmonitor für die Wartung und Installation von IP Netzwerk Kameras sowie analogen TVI, CVI, AHD und CVBS Kameras
 - Hochauflösendes 7" Touch-Display mit 1.280 x 800 Pixel
 - Unterstützt 4K H.264 und 4K H.265 Streams
 - Kompatibel zu Fremdherstellern über herstellernerneutrales Protokoll
 - Mit Netzwerk-Tools zur Wartung und Überprüfung des Netzwerkes
 - Integrierte PoE-Stromversorgung mit 24 W am LAN-Port
 - Integrierte mobile Stromversorgung für Endgeräte und integrierte USB-Stromversorgung für USB-Endgeräte
 - WLAN- und WLAN-Hotspot-Funktion
 - Mit Kabeltester zur Überprüfung von Netzkabeln
 - Datensicherung auf SD-Karte möglich (Screenshots/Videos/Dokumente)
-

Der neue 7" Universal Testmonitor ist der ideale Helfer bei allen Videoprojekten. Komfortabel zu transportieren liefert der Monitor mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden überall die gewünschten Messdaten - zu Videobild, Netzwerk, Spannung und Leitung. Neben der handlichen Bauform macht die Kombination aus Touchscreen und Bedientasten den Testmonitor besonders benutzerfreundlich. Der Testmonitor ist auf Android-Basis, verhält sich wie ein gewöhnliches Android Tablet und wird zu Ihrem mobilen Computer. Er ist speziell für die Wartung und Installation von IP Netzwerk Kameras sowie analogen TVI, CVI, AHD und CVBS Kameras konzipiert und bietet dabei noch ein Vielfaches mehr mit vorinstallierten Applikationen:

7" Universal Testmonitor

Art.-Nr. TVAC10101

Ein Netzwerk-Tool mit IP-Adresssuche oder PING- und PoE-Messfunktion und vielem mehr steht Ihnen für die Installation und Konfiguration von IP Netzwerken zur Verfügung.

Nutzen Sie den Testmonitor als mobile Stromversorgung für Ihr Endgerät, egal ob direkt über PoE mit bis zu 24 W, eine der beiden Hohlstecker-Anschlüsse mit 12V und bis zu 3 A oder die USB-Schnittstelle mit 5V und bis zu 2 A. Letztere eignet sich ideal, um Ihr Smartphone aufzuladen.

Ein HDMI-Eingang und -Ausgang machen den Testmonitor noch vielseitiger.

Nutzen Sie den Kabeltester um die Verdrahtung und Länge von Netzkabeln zu überprüfen oder Beschädigungen festzustellen.

Erstellen Sie Snapshots und Videosequenzen für die Dokumentation Ihrer Installation.

Sie haben Ihre wichtigen Dokumente digital immer dabei oder erstellen diese ganz einfach mit den bekannten Android Office-Programmen.

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihre gewohnten und beliebten Android-Applikationen auf Ihrem Universal Testmonitor installieren.

Eine integrierte LED-Lampe unterstützt sie beim Arbeiten in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen.

Der Funktionsumfang des 7" Universal Testmonitor macht ihn zu einem essenziellen Werkzeug für Errichter und Techniker, welches Sie nicht mehr missen wollen.

Hinweis: Die Systemsprache des Testmonitors ist Englisch

7" Universal Testmonitor

Art.-Nr. TVAC10101

Abmessungen	(B x H x T) 231 x 172 x 52 mm
Anschlüsse	1 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 1 x BNC-Eingang (TVI, CVI, AHD, CVBS), 1 x BNC-Eingang (SDI), 1 x BNC-Ausgang (CVBS), 1 x RJ45 (LAN), 2 x RJ45 (PSE-Eingang), 1 x RJ45 (UTP-Port), 1 x 3,5 mm Klinke (Audio-Eingang), 1 x 3,5 mm Klinke (Audio-Ausgang), 1 x DC-Eingang (12 V, 2 A), 2 x DC-Ausgang (12 V, 3 A), 1 x USB-Ausgang (5 V, 2 A), 1 x RS485
Auflösungsmodi	1280 x 800
Batterie - Typ	7,4 V / 6500 mAh, Li-ion Polymer
Bildschirmdiagonale	7 "
Breite	231 mm
Höhe	172 mm
Lautsprecher	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	7" Universal Testmonitor
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Internationale Adapter für Netzteil

Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Kabel Tester No.255
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	DC Kabel
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	3,5 mm Klinke Adapterkabel
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	RS-485 Adapterkabel
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Tragetasche
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	Großer Tragegurt
Lieferumfang 09 Menge	1
Lieferumfang 10 Beschreibung	Kleiner Tragegurt
Lieferumfang 10 Menge	2
Lieferumfang 11 Beschreibung	SD Karte 8 GB
Lieferumfang 11 Menge	1

7" Universal Testmonitor

Art.-Nr. TVAC10101

Länge	52 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Monitortyp	IPS Touch-Display
Nettogewicht	0,945 kg
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, GB
Sprache OSD	GB, FR, IT
Stromaufnahme	2.000 mA
Videosystem	IP, TVI, CVI, AHD, CVBS