

Sägeblatt "multi cut - classic", 160x20 Z42 FZ/TZ 5° (628277000)

Bestell-Nr. 628277000
EAN 4061792173569



Abbildung stellvertretend

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	160 x 2.2 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	42
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.4 mm
Spanwinkel	5°
geeignet für	KS 55 / KS 55 FS
Verpackung	Karton