

**HANGSCHLÖSSER**  
HOHE SICHERHEIT

# Pflanzen eintopfen im Regen

Du kümmerst Dich um den Kompost.

Yale kümmert sich um Dein Gartenwerkzeug.

Yale

## Wetterfeste Hangschlösser

Regen macht Dir nichts aus – und unseren wetterfesten Hangschlössern auch nicht. Es gibt sie in vier verschiedenen Größen, alle mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl. Diese Hangschlösser sind rundum geschützt, einschließlich Schlüsselloch. Du kannst die Natur also vollkommen sorgenfrei genießen.

### Geeignet für



Außenbereich



Schuppen



Tore

### Merkmale

- Bügel aus gehärtetem Stahl gegen Durchschneiden.
- Abdeckung am Gehäuse und über dem Schlüsselloch für zusätzlichen wetterfesten Schutz.
- Doppelkugel-Schließmechanismus für zusätzliche Sicherheit.
- Geprüft nach EN12320:2012 gegen verschiedene Angriffsformen wie Schneiden, Verdrehen des Bügels oder Zug am Bügel.
- Bis zu 120 Stunden lang auf Korrosionsbeständigkeit getestet, um die Wetterfestigkeit sicherzustellen.
- Auf 10.000 Zyklen (Öffnen und Schließen) für optimale Leistung getestet.



Beschreibung	Wetterfestes Hängschloss, 51 mm	Wetterfestes Hängschloss, geschlossener Bügel, 51 mm	Wetterfestes Hängschloss, 61 mm	Wetterfestes Hängschloss, 71 mm
Artikel-Nr.	Y220B/51/118/1	Y221B/52/125/1	Y220B/61/123/1	Y220B/71/130/1
Gehäusematerial	Laminierter Stahl	Laminierter Stahl	Laminierter Stahl	Laminierter Stahl
Bügelmaterial	Gehärteter Stahl	Gehärteter Stahl	Gehärteter Stahl	Gehärteter Stahl
Bügelabstand (H x B, mm)	24 x 18	22 x 18	27 x 21	29 x 26
Gewicht mit Schlüsseln (g)	300 g	515 g	455 g	700 g
Abmessungen (mm)	Gehäuse B: 53 Gehäuse H: 50 Gehäuse T: 35 Bügel Ø: 9	Gehäuse B: 53 Gehäuse H: 82 Gehäuse T: 35 Bügel Ø: 9	Gehäuse B: 62 Gehäuse H: 55 Gehäuse T: 38 Bügel Ø: 12	Gehäuse B: 72 Gehäuse H: 60 Gehäuse T: 43 Bügel Ø: 13
Korrosionsbeständigkeit	120 Stunden	120 Stunden	120 Stunden	120 Stunden
CEN-Einstufung	2	2	2	3
Schlüssel	3	3	3	3