

DIE PERFEKTE KÜCHEN-ALTERNATIVE ZUM KOCHEN, GRILLEN UND BACKEN.



TO 2065 Back- und Toastofen mit Kochplatten

UMP/UMP: 149,90 €

- **kompakte Kombination eines vollwertigen Backofens mit zwei Kochplatten** zum Kochen, Grillen und Backen mit nur einem Gerät
- **einfache Zubereitung von Grillhähnchen** durch Grillfunktion mit enthaltenem Drehspieß und Drehspießantrieb
- **vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten von Pommes bis Kuchen** dank Ober-/ Unterhitze, Umluftfunktion und mitgeliefertem Grillrost und Backblech
- **weitere Zubereitungsmöglichkeiten mit Kochtopf oder Bratpfanne** auf beiden Platten gleichzeitig, alternativ bei eingeschaltetem Backofen auf der kleinen Platte

WEITERE VORTEILE

- Leistung Backofen: 1.500 W, 2 Kochplatten mit 1.000 und 1.500 Watt, Gesamtleistung: ca. 2.500 W
- 30 Liter Garrauminhalt, mit Innenbeleuchtung und hochwertiger Antihaf-Beschichtung zur leichten Reinigung
- wärmeisoliertes Gehäuse
- gleichzeitiges Backen und Kochen auf einer Platte möglich
- 2-Stunden-Timer mit Auto-Stopp-Funktion für alle Betriebsarten





Wärmeisoliertes Gehäuse, hochwertige Glasfront und Innenraumbeleuchtung.



30-Liter Garraum mit hochwertiger Anti-Haft-Beschichtung zur einfachen Reinigung.



Mit Drehspieß für perfekt gegrilltes Fleisch und Geflügel, leicht zu entnehmen mit dem praktischen Bügelgriff.



Zur Zubereitung von knusprigen Pommes, mit praktischem Entnahmegriff für Grillrost und Backblech.



Zum Aufbacken von Brötchen.



Inkl. umfangreichem Zubehör: Drehspieß, Backblech, Grillrost, Krümelblech und 2 Entnahmegriffe.



Ermöglicht gleichzeitiges Backen und Kochen auf kleiner Platte



Bei Nutzung beider Kochplatten ist der Backofen abgeschaltet.

Für Freunde der Technik

- Gesamtleistung: ca. 2.500 W
- Leistung Backofen: ca. 1.500 W
- 2 Kochplatten: Ø 15,5 cm mit 1.000 W und Ø 18,5 cm mit 1.500 W
- gleichzeitiger Betrieb von Backofen und kleiner Kochplatte (1.000 W) möglich
- Kapazität: 30 l Garrauminhalt, mit Innenraumbeleuchtung
- Farbe: schwarz, hochhitzebeständige Lackierung
- Maße ca. 50,0 x 41,5 x 35,0 cm (B x T x H)
- wärmeisoliertes Gehäuse
- Temperatureinstellungen Backofen von 100 bis 230 °C
- 7-Stufen-Schalter: Aus – Oberhitze – Oberhitze und Unterhitze – Oberhitze und Unterhitze mit Umluft – Oberhitze mit Drehspieß — Kochplatte groß, 1.500 W – Kochplatte groß, 850 W
- Kochplatte klein, 3-stufig regelbar
- 3 verschiedene Einschubebenen
- inkl. Grillrost, 27,5 cm x 34,5 cm
- inkl. Backblech, Innenmaße 31 cm x 24 cm
- inkl. Drehspieß mit Antrieb, L = 30 cm
- inkl. herausnehmbarem Krümelblech
- inkl. praktischen Entnahmegriffen für Grillrost, Backblech und Drehspieß
- 2-Stunden-Timer mit Signalton nach Beenden der vorgewählten Zeit
- Kontrollleuchten für Backofen und Kochplatten

Logistikdaten

Gewicht ca. 13,4 kg, Bruttogewicht (inkl. Verpackung) ca. 15,26 kg

Maße Verpackung: 59 x 47 x 44,7 cm

Buntkarton, VE 1 Stück

GTIN 4008146034503