


Rollenschneider 508




- Kompakte Roll- & Schnitt-Schneidemaschine für Hobby und Einstieg
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- Selbstschärfendes Stahl-Rundmesser im geschlossenen Sicherheits-Schneidkopf, geschliffen
- Untermesser aus Stahl
- Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf
- Pressschiene mit Markierungshilfen
- Automatische Pressung an der Schnittstelle für eine schnelle Fixierung des Schnittgutes
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Einfacher Messerkopf-Wechsel
- Creativ-Set für Modell 508 mit drei Schneideköpfen für Perforation, Falz und Büttenschnitt optional erhältlich (981)



Hobby und Einstieg:
Leicht und sicher präzise schneiden.



Schnittlänge 460 mm



Schnitthöhe 0,6 mm



Schnitthöhe 6 Blatt



GS DGUV geprüft



Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf



German Engineering by Dahle

Artikelnummer	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Schnittleistung A4 g/qm*	Tischgröße Außenma- ße mm	Farben	EAN
00508-24050	460	A3	0,6	6	589 mm x 208 mm		4009729069080

Rollenschneider 508



Dahle Rollenschneider 508 (Generation 3)
- kinderleichte Bedienung mit zwei Fingern
durch verbesserte Messerkopf-Ergonomie



Dahle Rollenschneider 508 (Generation 3) -
einfacher Messerkopf-Tausch mit unverlierbarer Verriegelung



Dahle Rollenschneider 508 (Generation 3) -
nützliche Formatlinien und die Pressschiene
mit Markierungshilfen erleichtern das Ausrichten
des Schnittgutes