

Locher NOVUS B 220



- Hochwertiger Bürolocher für den professionellen Einsatz
- Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Folio, DIN A4, US, B5, DIN A5, B6, DIN A6, 3x8
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
- Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil
- Gewicht: ca. 350 g

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Grau glänzend	025-0631	4009729066775
 Blau glänzend	025-0632	4009729066799
 Schwarz glänzend	025-0630	4009729066751



Dieses Gerät kann maximal 20 Blatt (80g/m²) verarbeiten.



Gerät mit Funktionsteilen aus Metall



Der Lochabstand bei standardisierten Lochern beträgt 80 mm, mit Ausnahme der variablen Geräte.



Der Lochdurchmesser beträgt 5,5 mm.



Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige



Novus gewährt eine Garantie von 10 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

Locher NOVUS B 220



Stabile Wabenstruktur an der Unterseite des Locheroberteils



Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige



Die Wabenstruktur an der Unterseite des Locheroberteils dient der optimalen Kraftverteilung.