

KERN ABT 220-4NM

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wägesystem



Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse: | I |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 1 mg |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 10 mg |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

Zählen

| | |
|---|--------|
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor): | 1 mg |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal): | 10 mg |
| Referenzgewicht: | ja |
| Zählaufösung: | 220000 |

Funktionen

| | |
|--|-------|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Stand-by-Funktion: | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Unterflurwägung: | Haken |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 30 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-101 |
| Eichung: | 965-201 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-247 |

Kategorie

| | |
|----------------|---------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Analysenwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 400 x 585 x 545 mm |
|---------------------------------|--------------------|

Messsystem

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Ablesbarkeit [d]: | 0,100 mg |
| Anwärmzeit: | 8 h |
| Auflösung: | 2.200.000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 0,500 mg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 4 s |

| | |
|-----------------------|---|
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht Justierung mit internem Gewicht (automatisch) Justierung mit internem Gewicht (manuell) |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|----------|
| Linearität: | 0,200 mg |
| Mindestgewicht (USP): | 200 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,100 mg |
| Wägebereich [Max]: | 220 g |
| Wägeeinheiten: | ct g |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,400 cm |
|----------------------|----------|

KERN ABT220-4NM

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wägesystem



| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 11,300 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 7,650 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 217 x 345 x 330 mm |
| Abmessungen Windschutz (BxTxH): | 200 x 240 x 260 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (d): | 80 |
| Wägeraum (BxTxH): | 168 x 172 x 223 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

