

# KERN CKE8K0.05

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte



## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	25 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	6x1.5 V Size C
Batterie-Betriebsdauer:	40 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 470 x 190 mm
Bruttogewicht:	7,600 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	6,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	350 x 390 x 120 mm
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	340 x 240 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	160000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	250 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (F1); 2 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	150 mg
Reproduzierbarkeit:	50 mg
Wägebereich [Max]:	8 kg
Wägeeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
----------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	50 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	500 mg
Zählauflösung:	160000

## Funktionen

PRE-TARE-Funktion:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Unterflurwägung:	Haken
Zählfunktion:	ja