

# KERN GAB6K1DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g   2 g
Anwärmzeit:	10 min   10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 g   2 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup> s	
Empfohlenes Justiergewicht:	6 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g   2 g
Reproduzierbarkeit:	1 g   2 g
Tarierbereich:	5,998 kg
Wägebereich [Max]:	3 kg   6 kg
Wägeeinheiten:	g kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,400 cm
----------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 g   2 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	20 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen <sup>200</sup> mg (Labor):	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen <sup>2</sup> g (Normal):	
Zählaufösung:	30000

## Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherefunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	90 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	445 x 370 x 210 mm
Bruttogewicht:	4,346 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	320 x 345 x 125 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	320 x 345 x 125 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 345 x 125 mm

# KERN GAB6K1DNM



Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]

Libelle:	ja
Material der Wageplatte:	Edelstahl
Wageflache (BxT):	295 x 225 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

