

IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42515A



-
- 2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
 - 2,8 mm Fixobjektiv
 - Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
 - 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
 - Vandalismus- und Wettergeschütztes Gehäuse (IK08 & IP66)
 - IR LEDs (bis zu 10m Reichweite)
 - Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
 - microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
 - 12 V DC & PoE (802.3af)
 - Wi-Fi, Two-Way Audio, Alarmein- und -ausgang (I/O)
-

Der IP Mini Dome WLAN ist aufgrund der kompakten Abmaße eine dezente Überwachungskamera für den Außen- und Innenbereich. Der Dome hat ein Fix-Objektiv mit 2,8 mm Brennweite.

Dezente Full HD 24/7 Außenüberwachung

Der IP Mini Dome WLAN liefert Videostreams in 2 MPx Auflösung mit bis zu 30 Bilder/s. Das wetterfeste IP66-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mit einer Aufbauhöhe von nur 5 cm hebt sich das flache Gehäuse kaum von der Decke hervor, eine Integration über WLAN ist möglich. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem per App möglich.

Beste Übersicht

IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42515A

Der IP Mini Dome WLAN überblickt einen Bereich von 108°. Die Kombination aus flacher Bauform, Weitwinkel und Full HD bietet viel Übersicht über weite Räume und Gelände. Zudem ist die Bewegungserkennung sowie eine WDR-Gegenlichtkompensation integriert.

Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt wahlweise auf einem ABUS Rekorder, 3rd Party Videomanagement Software oder lokal auf einer microSD-Karte. Weiterhin ist die Kamera mit der ABUS Alarmzentrale Secvest und dem ABUS Zutrittskontrollsystem wAppLoxx kompatibel.

Komfortable Inbetriebnahme

Der IP Mini Dome WLAN wird an der Decke oder optional mit einer Halterung an der Wand montiert. Wir empfehlen unsere Installationsbox (TVAC31460) und den Wandhalter (TVAC31450). Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme im Netzwerk ist die kostenlose Software „ABUS IP Installer“ verfügbar. Diese findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk und unterstützt bei der Inbetriebnahme.

ABUS Link Station App: Live-Zugriff & Push-Benachrichtigungen

Diese Kamera ist kompatibel mit der ABUS Link Station App. Über die App erfolgt online der Zugriff auf die Kamera: Einfach und direkt, ohne aufwändiges Portforwarding und inklusive einer unkomplizierten Lösung für Internetanschlüsse mit IPv6 Adresse. Die App ermöglicht u.a. Live-Ansicht, Wiedergabe von aufgezeichneten Bildern und Videos und unterstützt Push-Benachrichtigungen bei Ereignissen.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da eine Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42515A

Abmessungen	(LxBxH) 97x100x53 mm
Alarmausgang	1
Alarめingang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Audioausgang, 1 x Alarめingang, 1 x Alarmausgang
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	10
Anzahl Streams	3
Audio	1 x Mikrofon (eingebaut), 1 x Audioausgang
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Bauform	Mini Dome
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) Pixel
Bilddoptimierung	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Bildtyp Print	Produktbild Front 01

Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6
Blickwinkel horizontal	108 °
Blickwinkel vertikal	59 °
Breite	100 mm
Brennweite	2,8 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/3 - 1/1000000 s
Farbe	RAL9003
Funktionen	Scene Change Detection
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	6
Höhe	53 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAp-pLoxx	Ja
Kompatibel zu wAp-pLoxx Pro	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42515A

Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Länge	97 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,009 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,4 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link

ONVIF	Profile G, S, T
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	8
Schutzart IP	66
Sonstige Funktionen	Auto Backup Recording, Secvest Connectivity
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	625 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Verschlüsselung	HTTPS
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection

IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42515A

Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell
kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus