



Wahlschalter tastend mit M12-Anschluss 4-polig SVASTAI_C007

Beschreibung: Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert.

Rubrik: Wahltaste (tastend/rastend)
Baureihe: SHORTRON® connect
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Schutzart: IP65 / IP67
Schaltfunktion: Tastfunktion
Beleuchtung: nein
Beschriftbar: nein
Kontaktart: 1S
Anschlussart: M12 4-pol.
Frontrahmen: Edelstahl, glänzend
Form: rund

