









Schlüsselschalter rastend (verschiedenschließend) mit M12-Anschluss 4-polig SVASSA31II_C009

Beschreibung:	Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. inkl. drei Schlüssel 1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung 2. Schlüssel: nur Links-Betätigung 3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung
Rubrik:	Schlüsseltaste (tastend/schaltend)
Baureihe:	SHORTRON® connect
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Schutzklasse:	II (Schutzisolierung)
Schutzart:	IP65 / IP67
Schaltfunktion:	Rastfunktion
Beleuchtung:	nein
Beschriftbar:	nein
Kontaktart:	2S
Anschlussart:	M12 4-pol.
Frontrahmen	Edelstahl, glänzend
Form:	rund

Legende

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

O = Schlüsselabzugstellung