



Schlüsseltaster rastend mit M12-Anschluss 4-polig SSWSSA18I_C007

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

Rubrik:

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

IP65 / IP67

Schutzart:

Rastfunktion

Schaltfunktion:

nein

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

1S

Anschlussart:

M12 4-pol.

Frontrahmen

schwarz

Form:

abgerundetes Quadrat

