

Blinkleuchte

- ideal für SCHABUS Warngeräte
- dezenteres, kleineres Gehäuse
- einfacher Einbau auf engstem Raum
- für 230 V ausgelegt
- hochwertige, ultrahelle LED‘s

Einsatzgebiete:

- Blinkleuchte für optische Anwendungen
- 40 cm vormontierte Leitungen
- Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- ultrahelle LED‘s unter Polycarbonat-Glas
- Schutzart IP54 (bei senkreter Montage)

Artikel-Nummer: 200894

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V ~ A (±5%)/ 50 Hz	**Schutzart**	IP54, kurzzeitig IP65
Blinkfrequenz	60-80 mal pro Minute	**Funktionsbereich**	-20° C / +50° C
Material	ABS Kunststoff	**Artikelnummer:**	200894
		EAN:	4044764000346

Blinkleuchte

Meldelampe in Verbindung mit unseren Warnsystemen: So kann zum Beispiel im Wohnbereich angezeigt werden, dass im Keller ein Problem aufgetreten ist.

Die Leuchte für 230 V AC Betrieb wird anschlussfertig vorverkabelt (400 mm Kabel) und mit Wandmontage-Winkel ausgeliefert. Mit einem Schalter wird gewählt, ob die Lampe blinken (40 – 80 pro Minute) oder dauernd leuchten soll.
Hochwertige ultrahelle LEDs, die nicht an ihrer Leuchtgrenze betrieben werden, stehen für eine hohe Lebensdauer.

Die Blinklampe ist durch ihre IP65 Schutzart zwar grundsätzlich für den Einsatz in rauher Umgebung geeignet, wir empfehlen aber den Einbau mindestens unter einem Vordach, um sie vor Dauerfeuchtigkeit zu schützen.

Elektrotechnik SCHABUS GmbH & Co. KG
Baierbacher Straße 150 | D-83071 Stephanskirchen
TEL +49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de
www.elektrotechnik-schabus.de

Stand 2024 | Im Zuge einer optimalen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, alle angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.