

VARTA LCD Multi Charger+



Premium-Ladegeräte mit Einzelschachtladung, modernem LCD-Display und erweiterten Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse.



Information

- Lädt bis zu 8 AA oder AAA NiMH Akkus gleichzeitig
- Ladedauer: 4h*
- USB-C Input 12 V / 1.25 A PD
- LCD-Display zur Anzeige des Ladestandes.
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Fortschrittliche Sicherheitstechnologie: Abschaltung bei Minus-Delta-V, Sicherheitstimer, falscher Polarität und Kurzschlusschutz, Erkennung defekter Zellen und Alkaline
- Erhaltungsladung für beste Ladeergebnisse
- Einzigartiges und hochwertiges VARTA-Design für einen außergewöhnlichen Produktlook
- Inklusive 1m USB Typ C zu USB Typ C Ladekabel

Artikeldetails

Bestellnummer	57681 101 401
UVP (inkl. Mehrwertsteuer)	38,99 EUR
Zolltarifnummer	85044060
Ursprungsland	China

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 988211	180,00	65,00	240,00	0,38
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	2	40 08496 988228	140,00	248,00	194,00	0,86
PAL (Palette)	250	40 08496 988235	800,00	1.200,00	1.120,00	129,00
Lagen / Palette	Versandkarton / Lage		Versandkarton / Palette		Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	
5	25		125		2	

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland
 Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

