



# — PRODUKTDATENBLATT iF2R



iF2R

## PRODUKTBESCHREIBUNG

So klein kann ein Baustrahler sein! Die Mini-Ausgabe unserer Flutlicht-Serie sorgt für praktische Beleuchtung in kleineren Räumen oder zum Ausleuchten kleinerer Flächen. Wie seine großen Brüder hat der iF2R mit Standfuß, Haken und Magnet diverse Platzierungsmöglichkeiten. Das breitflächige Flutlicht bringt Helligkeit mit 200 Lumen<sup>1</sup> Lichtleistung auf die Baustelle. Daneben hat der iF2R zusätzlich ein kleines Spotlicht, sodass er auch als Taschenlampe genutzt werden kann.

- Mini-Baustrahler mit Flutlicht und zusätzlichem Spotlicht
- Flexibles Anbringen und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken
- Einfaches Aufladen per robustem Magnetic Charge System
- Klein und handlich
- Drei Dimmstufen



**7**  
**JAHRE**  
**GARANTIE<sup>4</sup>**

### TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	115
Tiefe [mm]	48
Höhe [mm]	21
Gewicht mit Batterien [g]	88
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	ABS
Sekundärmaterial	Kunststoff
Batteriekartusche	Nein

### ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Nein
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	1600
Batterieenergie <sup>2</sup> [Wh]	5.9
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> [min]	180
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-10 bis +40

### LICHTFUNKTIONEN

Power, Low Power

### LICHTQUELLE

	Flood	Spot
Anzahl LEDs	1	1
LED Typ	COB LED	Power LED
Farbe	Weiß	Weiß
Farbtemperatur [K]	5400 bis 6600	5400 bis 6600
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	70

### LICHTWERTE - Flood

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> [lm]		200		100
Leuchtdauer <sup>1</sup> [h]		3		6

### LICHTWERTE - Spot

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> [lm]		75		
Leuchtdauer <sup>1</sup> [h]		4		

### SCHALTER

Switch

### FEATURES

Transportsicherung

### TECHNOLOGIEN

Magnetic Charge System

# iF2R

## VERPACKUNG & LOGISTIK



### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Magnetladekabel
Art.-Nr.	502170
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	49.90

### EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	5 x 16.6 x 3.2
Bruttogewicht [g]	143.5
GTIN-13	4058205020206

### UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	20.5 x 5.4 x 17.5
Bruttogewicht [g]	938.5
GTIN-13	4058205020213

### EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	60
Dimensionen B x T x H [cm]	38.5 x 30.5 x 25
Bruttogewicht [kg]	9.961
GTIN-13	4058205020220

The logo consists of the letters 'iF2R' in a stylized font. The 'i' is black, 'F' is black, '2' is red, and 'R' is red. A horizontal line is positioned to the left of the 'i'.

## ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte / Kabel	0380	USB Car Charger	9.90 €

# iF2R

## PRODUKTSERIE

### Die Ledlenser i-Serie Work- & Floodlights

Starke Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Work- und Floodlights der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter [ledlenser.com/warranty](http://ledlenser.com/warranty)

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.