

— PRODUKTDATENBLATT
iF3R



iF3R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Klein, durchdacht und voller Power: der iF3R ist ein Baustrahler mit gewaltiger Lichtleistung. Bis zu 1000 Lumen¹ bringt das nur 14 cm lange Flutlicht zur Location und ist mit fünf Helligkeitsstufen regelbar. In der niedrigsten Stufe hält der iF3R satte 15 Stunden¹ durch. Aufgeladen wird er mit Magnetic Charge System, weshalb er auch ohne Abdeckung der Anschlüsse wasserdicht ist (IP54). Standfuß, Magnet und Haken sorgen für flexible Positionierung. Dank Cooling Technology ist die COB-LED vor Überhitzen geschützt.

- Kleiner Baustrahler mit überragender Lichtleistung
- Flexibles Anbringen und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken
- Einfaches Aufladen per Magnetic Charge System
- Cooling Technology für dauerhaften Betrieb ohne Überhitzen
- Fünf Dimmstufen



7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	140
Tiefe [mm]	36
Höhe [mm]	71
Gewicht mit Batterien [g]	392
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	Aluminiumlegierung
Sekundärmaterial	Kunststoff

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Nein
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	4000
Batterieenergie ² [Wh]	14.8
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	300
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-10 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power, Low Power, Mid Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	COB LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	5400 bis 6600
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LICHTWERTE

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		1000		100
Leuchtdauer ¹ [h]		1.5		15

SCHALTER

Switch

FEATURES

Dimmbar, Transportsicherung

TECHNOLOGIEN

Magnetic Charge System, Cooling Technology

iF3R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Magnetladekabel
Art.-Nr.	502171
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	89.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	8.7 x 16.3 x 5
Bruttogewicht [g]	496
GTIN-13	4058205020237

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	18.1 x 15.8 x 17.2
Bruttogewicht [g]	3102
GTIN-13	4058205020244

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	39.5 x 37.5 x 20.5
Bruttogewicht [kg]	12.946
GTIN-13	4058205020251

The logo consists of the letters 'iF3R' in a stylized font. The 'i' is black with a dot, 'F' is black, '3' is red, and 'R' is red. A horizontal line is positioned to the left of the 'i'.

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte / Kabel	0380	USB Car Charger	9.90 €

iF3R

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser i-Serie Work- & Floodlights

Starke Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Work- und Floodlights der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.