



— PRODUKTDATENBLATT

iF4R music



iF4R music

PRODUKTBESCHREIBUNG

Jetzt kommt Musik in den Arbeitsalltag! Unser beliebter Baustrahler iF4R erhält ein ganz spezielles Upgrade: Im iF4R music ist ein hochwertiger Lautsprecher verbaut, der über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden kann und so als Baustellenradio dient. Wie der iF4R bringt es der iF4R music auf 2500 Lumen¹ Lichtstärke, aufgeteilt in fünf Helligkeitsstufen. Aufgeladen wird der Musikbaustrahler mit dem Magnetic Charge System.

- Integrierter Magnet für einfache Befestigung an Metallflächen (z. B. an Stahlträgern)
- Fünf Helligkeitsstufen mit bis zu 2500 Lumen¹ Lichtleistung, steuerbar über den Multi Function Switch
- Integrierter Lautsprecher, der via Bluetooth angesteuert werden kann
- Einfaches Aufladen per Magnetic Charge System
- Leicht zu transportieren dank großem, robustem Griff

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Breite [mm] | 235 |
| Tiefe [mm] | 47 |
| Höhe [mm] | 110 |
| Gewicht mit Batterien [g] | 1139 |
| Fokussierbar | Nein |
| Hauptmaterial | Aluminiumlegierung |
| Sekundärmaterial | Kunststoff |
| Batteriekartusche | Nein |

ENERGIEVERSORGUNG

| | |
|-----------------------------------|--|
| Stromquelle | Akku |
| Batterieanzahl | 1 |
| Batterietyp | Li-ion |
| Akku wechselbar | Nein |
| Batteriespannung [V] | 3.7 |
| Batteriekapazität [mAh] | 8000 |
| Batterieenergie ² [Wh] | 29.6 |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Ladezeit ⁵ [min] | 240 |
| Energie Statusanzeige | Battery Indicator, Charge Indicator |

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m] | 1 |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -10 bis +40 |

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Mid Power, Power

LICHTQUELLE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anzahl LEDs | 1 |
| LED Typ | 34W COB LED |
| Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur [K] | 5400 bis 6600 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |

LICHTWERTE

| | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom ¹ [lm] | | 2500 | 1000 | 200 |
| Leuchtdauer ¹ [h] | | 1.5 | 3 | 15 |

SCHALTER

Multifunctional Switch

FEATURES

Dimmbar, Transportsicherung, Bluetooth® Speaker

TECHNOLOGIEN

Magnetic Charge System

iF4R music

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Verpackungsart | Box |
| Lieferumfang | Magnetladekabel, USB power adapter |
| Art.-Nr. | 502172 |
| Zolltarifnummer | 8513100000 |
| Farbe | schwarz |
| Preis, UVP (€) | 189.00 |

EINZELVERPACKUNG

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 30.7 x 11.8 x 5.2 |
| Bruttogewicht [g] | 1356 |
| GTIN-13 | 4058205020268 |

EXPORTKARTON

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit | 6 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 27.2 x 18.9 x 35.5 |
| Bruttogewicht [kg] | 8.456 |
| GTIN-13 | 4058205020282 |

iF4R music

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser i-Serie Work- & Floodlights

Starke Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Work- und Floodlights der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.