

— PRODUKTDATENBLATT
iW3R



iW3R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Für einen Handwerker sind lange Arbeitstage keine Seltenheit. Damit auch das Smartphone so lange durchhält wie sein Besitzer, gehört eine Powerbank zur Grundausstattung. Die neue iW3R ist eine robuste und zuverlässige Powerbank und bringt als Extra ein Spotlicht mit, das mit 320 Lumen¹ jederzeit Licht ins Dunkel bringt. So ist die iW3R eine sinnvolle Ergänzung für Handwerker, Heimwerker, Bauarbeiter oder einfach jeden, der eine verlässliche Powerbank mit eingebauter Taschenlampe sucht.

- Powerbank mit 4000 mAh Akku-Kapazität
- Lampe mit Spotlicht und 320 Lumen¹ Lichtleistung
- Batterieladestandanzeige
- Zwei Dimmstufen
- Abgedeckte Anschlüsse, Staub- und Wassergeschützt mit IP54-Rating



7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	122
Tiefe [mm]	32
Höhe [mm]	32
Gewicht mit Batterien [g]	143
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	ABS
Sekundärmaterial	Kunststoff
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Nein
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	4000
Batterieenergie ² [Wh]	14.8
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	300
Ladetechnik	Intern
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-10 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power, Low Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	High Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	5400 bis 6600
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		320		30
Leuchtdauer ¹ [h]		3.5		40

SCHALTER

Switch

TECHNOLOGIEN

Power Bank Function

iW3R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	USB Kabel
Art.-Nr.	502173
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	29.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	5.0 x 16.6 x 3.2
Bruttogewicht [g]	200.5
GTIN-13	4058205020176

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	20.5 x 5.4 x 17.5
Bruttogewicht [g]	1280.5
GTIN-13	4058205020183

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	60
Dimensionen B x T x H [cm]	38.5 x 30.5 x 25
Bruttogewicht [kg]	13.376
GTIN-13	4058205020190

iW3R

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser i-Serie Work- & Floodlights

Starke Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Work- und Floodlights der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.