



# Einhell

## EXPERT



Akku-Rasenmäher

**GE-CM 18/33 Li (1x4,0Ah)**

**Art.-Nr.: 3413260**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646856

Der Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li (1x4,0Ah) ist Mitglied der Power X-Change-Familie und wird empfohlen für 200 m<sup>2</sup> Rasenfläche. Der Highwheeler wird von einem Einhell Brushless Motor, einem bürstenlosen Elektromotor, angetrieben und verfügt über eine 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, einen 3-fach höhenverstellbaren, klappbaren Führungsholm und einen Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Der Mäher ist mit einem hochwertigen, schlagzähen Kunststoffgehäuse und mit einem integrierten Tragegriff ausgerüstet. Ein Akku 4,0 Ah mit LED-Füllstandsanzeige - geeignet für alle Geräte der Systemreihe - und ein Ladegerät sind in der Lieferung inklusive.

## Ausstattung

- Inkl. 1 x Power X-Change System Akku (4,0 Ah)
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. Power X-Change System-Ladegerät
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende Räder mit großflächiger Lauffläche
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 200 m<sup>2</sup>



## Technische Daten

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Akku                    | 18 V   4000 mAh   Li-Ion      |
| - Schnittbreite           | 33 cm                         |
| - Schnitthöhenverstellung | 5 Stufen   25-65 mm   Zentral |
| - Fangbehältervolumen     | 30 L                          |
| - Raddurchmesser vorne    | 150 mm                        |
| - Raddurchmesser hinten   | 180 mm                        |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 10.75 kg           |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 13.29 kg           |
| - Maße Einzelverpackung           | 680 x 400 x 350 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 13.29 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 680 x 400 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 268   582   679    |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 33 Li+36/34  
Rasenmäher-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405452  
EAN-Code: 4006825610611  
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Flächenleistung (in m<sup>2</sup>)

with 1.5 Ah PXC	50	
with 2 Ah PXC	100	
with 2.6 Ah PXC+	150	
with 3 Ah PXC	180	
with 4 Ah PXC	200	
with 5.2 Ah PXC	300	
with 5.2 Ah PXC+	300	