

# HUAWEI P40 lite

## 48 MP 4-FACH KI-KAMERA

DATENBLATT



48 MP 4-Fach  
KI-Kamera



40 W HUAWEI  
SuperCharge™



6 GB RAM und  
128 GB interner  
Speicher

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



76,3 mm



8,7 mm



159,2 mm

## DISPLAY

Größe: 16 cm (6,4")  
Auflösung: 2310 x 1080 px, 398 ppi  
Technologie: LCD

## PROZESSOR

Typ: HUAWEI Kirin 810  
Taktfrequenz: 2 x Cortex-A76 2.27 GHz + 6 x Cortex-A55 1.88 GHz

## BETRIEBSSYSTEM

Android™ 10.0 + EMUI 10.0.1

## SPEICHER

Intern: ROM 128 GB, RAM 6 GB  
Erweiterbar um bis zu 256 GB durch NM-Card

## KAMERA

Frontkamera: 16 MP FF, LCD-Kompensation (erzielt normale Helligkeit bei schwachem Licht)  
Hauptkamera: 48 MP (PDAF) + 8 MP + 2 MP + 2 MP  
Single Farbtemperatur und Single LED

## SENSOREN

Fingerabdruck, Beschleunigung, Umgebungslicht, Digitaler Kompass, Schwerkraft

## AKKU

Lithium-Polymer, 4200 mAh  
Standby (2G/3G/4G): Bis zu 22,2 Tage  
Sprechzeit (3G): Bis zu 33 Std.

## SIM

Slot 1: Nano-SIM  
Slot 2: Nano-SIM oder NM-Card

## NETZE

4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28A, TD: B34/B38/B39/B40/B41  
3G: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19  
2G: B2/B3/B5/B8

## VERBINDUNGEN

WiFi: 802.11 b/g/n/a/ac 2.4 G/5 G Hz  
Bluetooth®: 5.1  
NFC: Ja  
USB-Anschluss: Type-C™ USB  
USB-Funktionen: Laden, OTG, USB-Tethering

## GEWICHT

183 g

## UMFANG

- HUAWEI P40 lite
- Headset
- Akku (fest verbaut)
- Ladegerät
- USB Type-C™-Kabel
- SIM-Werkzeug
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte
- TP Schutzfilm

## LOGISTIK-INFO

### PRODUKT

HUAWEI Jenny-L21A/Midnight Black/Dual SIM  
HUAWEI Jenny-L21A/Crush Green/Dual SIM  
HUAWEI Jenny-L21A/Sakura Pink/Dual SIM

### ARTIKELNR.EAN-CODE VERPACKUNG

51095CKC	6901443375769	Größe:
51095CKE	6901443375776	170 x 88,5 x 59 mm
51095CKG	6901443375783	Gewicht: 450 g