

Video-Digitalisierer Grabstar AV

Artikelnummer: DNT000010



Geeignet für die Aufnahme/Archivierung von nahezu allen analogen Video-Quellen

Mit dem Grabstar AV konvertieren Sie komfortabel analoge Video-Aufnahmen von Familienfeiern, Jubiläen, Urlauben und anderen Ereignissen in das digitale MP4-Format.

- Geeignet für Videorecorder (VHS, Video 8, Betamax), Camcorder, Kamera und viele weitere analoge Quellen
- Speichert Aufnahmen direkt auf SD/SDHC-Speicherkarte, USB-Stick oder externe USB-Festplatte
- Unterstützte Formate: FAT32, NTFS, exFAT
- Aufnahmeauflösungen: 720 x 576p, 720 x 480p, 640 x 480p
- Großes 8,9-cm-Farbdisplay zur Kontrolle und Wiedergabe
- Aufnahme via HDMI auf TV übertragen
- RCA-Steckverbinder (Cinch) und S-Video-Eingang mit getrennter Y/C-Signalübertragung (Luminanz/Chrominanz)
- Integrierter Gerätelautsprecher für Tonwiedergabe
- Auto-Stopp-Aufnahme: 60/90/120/150 min
- Betrieb via mitgeliefertem USB-Steckernetzteil (5 Vdc/1 A)
- Gerätesteuerung via Bedientasten auf der Frontseite

Technische Daten

Typ:	Video-Digitalisierer (analog)
Farbdisplay:	Ja, 3,5" (8,9 cm)
Videonorm:	PAL, NTSC
Aufnahmeauflösung:	720 x 576p, 720 x 480p, 640 x 480p
Aufnahmeformat:	MP4 (H.264)
Aufnahmegröße:	Bis zu 150 MB/min
Anschlüsse:	1x FBAS/RCA (3x Cinch), 1x S-Video, 1x HDMI-out, 1x Micro-USB, 1x USB, 1x SD/SDHC-Slot
Integrierter Lautsprecher:	1-W-RMS
Unterstützte Speicherarten:	SD/SDHC-Speicherkarte, USB-Stick (bis zu 128 GB), USB-Festplatte (bis zu 4 TB)
Unterstützte File-Systeme:	FAT32/NTFS/exFAT (max. 4 GB/File)
Versorgungsspannung:	5 Vdc/1 A
Akku-Betrieb:	Nein
Software-Updates:	Ja, via USB oder SD-/SDHC-Speicherkarte
Abmessungen (B x H x T):	160 x 25 x 75 mm
Gewicht:	156 g
Besonderheiten:	Digitalisiert diverse analoge Videoquellen, digitalisiert direkt auf SD/SDHC-Karten oder USB-Speichermedien, Kontrollbildschirm (Farbdisplay), einfache Inbetriebnahme (Plug & Play), S-Video-Eingang mit getrennter Luminanz/Chrominanz-Übertragung

Logistische Daten

Artikelnummer:	DNT000010
EAN-Code:	4260631250106
Kurzbezeichnung:	Grabstar AV
Verpackungseinheit:	20 Stk
Verpackungsmaße (B x H x T):	180 x 70 x 88 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	556 g

Lieferumfang

Video-Digitalisierer Grabstar AV
USB-Steckernetzteil
Micro-USB-Ladekabel
A/V-Kabel
Bedienungsanleitung

3. Ausgabe Deutsch 03/2021 – Dokumentation © 2019 dnt Innovation GmbH, Germany – DNT000010-03/2021, Version 3.01, dtp
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Datenblatt auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Datenblatt noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Datenblatt werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

dnt Innovation GmbH, Maiburger Straße 29, 26789 Leer – Mail: support@dnt.de