

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

RG59 Video Kabel 250 m

Art.-Nr. TV8600



-
- 75 Ohm, Typ 0,6 L/3,7 mm
 - Länge: 250 m
-

RG59 Video Kabel 250 m

Art.-Nr. TV8600

Anwendungszweck	Innenbereich
Aussendurchmesser	6,1 mm
Brandverhalten	Eca
Durchmesser	6,1 mm
Dämpfung	2,59 dB
Gehäusematerial	PVC
Impedanz	75 Ω
Isolierung	3,7
Kabelart	RG59
Kabellänge	250 m
Lieferumfang 01 Beschreibung	RG59 Video Kabel 250 m
Lieferumfang 01 Menge	1
Max. Betriebstempera- tur	75 °C
Min. Betriebstempera- tur	-30 °C
Zertifizierungen	EN 50575:2014+A1:2016